




## RNAO40

Typ: Łożysko igielkowe bez obrzeży jednorzędowe bez pierścienia wewnętrznego  
Przenoszone obciążenie: promieniowe  
Temperatura pracy: od -20°C do +120°C dla koszyka stalowego

### Suffixy:

ASR1- Rowek lub otwór smarowny w pierścieniu zewnętrznym  
TV- Koszyk z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym 66  
XL- Seria X-Life (lepsze, dokładniejsze wykonanie)  
ZW- Dwurzędowe

## Warianty

|  | Indeks       | Parametry | Dostępność | Cena                                                                                         |
|--|--------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RNAO40X55X40 |           | Mało       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | RNAO40X50X17 |           | Brak       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | RNAO40X50X34 |           | Mało       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | RNAO40X55X20 |           | Brak       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |